



Vpenjalno držalo PENTACUT PCH-17, levo, Velikost vpenjala/velikost plošče: 12/17mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273951 12/17
GTIN	7291075389494
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Za poravnano delo na ramenih obdelovanca pri širinah zareze med 0,25 mm in 3,18 mm.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273956–273959.

Napotek:

Za desna držala uporabite desne rezalne vložke, za leva držala uporabite leve rezalne vložke.

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	17 mm
Celotna dolžina L	120 mm
Velikost držala	12 mm
Globina zareze t_{maks}	4 mm
Serijska	PENTACUT
OAH	17,6 mm
Velikost ploščice	17 mm
Oznaka proizvajalca	PCHLS 12-17
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje