



HELIGRIP HFHR kompaktno vpenjalno držalo ojačano, desno, Območje Ø/ zarezovanje DAXN- DAXX: 100-180mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273768 100-180
GTIN	7291075033724
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

Tehnični opis

Globina zarezze t_{maks}	32 mm
WF	26,4 mm
Širina zarezze w	6 mm
OAH	37 mm
H	25 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Dolžina glave L_1	51 mm
Serija	HELI-GRIP
Oznaka proizvajalca	HFHR 25-100-6T32
B	25 mm
Vrsta uporabe	desno

z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje