



HELIGRIP HFHR kompaktno vpenjalno držalo ojačano, desno, Območje Ø/ zarezovanje DAXN- DAXX: 40-48mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273768 40-48 |
| GTIN | 7291075032833 |
| Razred artikla | 26D |

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Dolžina glave L_1 | 44 mm |
| Celotna dolžina L | 140 mm |
| WF | 20,6 mm |
| OAH | 31 mm |
| H | 20 mm |
| Serija | HELI-GRIP |
| Globina zarez t_{maks} | 25 mm |
| Širina zarez w | 4 mm |
| Oznaka proizvajalca | HFHR 20-40-4T25 |
| B | 20 mm |
| Vrsta uporabe | desno |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| z notranjim hlajenjem | ne |
| možnost aksialnega zarezovanja | da |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |