



Kompaktno vpenjalno držalo HELI-GRIP HFH ojačano, levo, Območje \emptyset / zarezovanje DAXN- DAXX: 180-800mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273769 180-800
GTIN	7291075033489
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

Napotek:

Za leva kompaktna vpenjalna držala uporabite leve plošče (tip HGPL ali HFPL).

Tehnični opis

Serija	HELI-GRIP
Celotna dolžina L	150 mm
WF	26 mm
H	25 mm
Globina zareze t_{maks}	32 mm
Dolžina glave L_1	51 mm
OAH	37 mm
Širina zareze w	5 mm
Oznaka proizvajalca	HFHL 25-180-5T32
B	25 mm

Podatkovni list

Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje