



## HELIGRIP HFHR kompaktno vpenjalno držalo ojačano, desno, Območje Ø/ zarezovanje DAXN- DAXX: 180-800mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273768 180-800
GTIN	7291075033472
Razred artikla	26D

### Opis

#### Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

### Tehnični opis

Dolžina glave $L_1$	51 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Globina zareze $t_{maks}$	32 mm
H	25 mm
OAH	37 mm
Širina zareze w	5 mm
Serija	HELI-GRIP
WF	26 mm
Oznaka proizvajalca	HFHR 25-180-5T32
B	25 mm
Vrsta uporabe	desno

z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje