



## HELIGRIP HFHR kompaktno vpenjalno držalo ojačano, desno, Območje Ø/ zarezovanje DAXN- DAXX: 400-3000mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273768 400-3000
GTIN	7291075033762
Razred artikla	26D

### Opis

#### Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

### Tehnični opis

Širina zareze w	6 mm
Serija	HELI-GRIP
Dolžina glave L <sub>1</sub>	51 mm
H	25 mm
Globina zareze t <sub>maks</sub>	32 mm
WF	26,4 mm
OAH	40 mm
Celotna dolžina L	150 mm
HBH	3 mm
Oznaka proizvajalca	HFHR 25-400-6T32
B	25 mm

Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje