



HELIGRIP HFHR kompaktno vpenjalno držalo ojačano, desno, Območje Ø/ zarezovanje DAXN- DAXX: 35-40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273768 35-40
GTIN	7291075033175
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

Tehnični opis

Serija	HELI-GRIP
H	20 mm
Globina zareze t_{maks}	20 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Širina zareze w	5 mm
WF	21 mm
OAH	31 mm
Dolžina glave L_1	39 mm
Oznaka proizvajalca	HFHR 20-35-5T20
B	20 mm
Vrsta uporabe	desno

z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje