



Kompaktno vpenjalno držalo HELI-GRIP HFH ojačano, levo, Območje Ø/ zarezovanje DAXN- DAXX: 100-140mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 273769 100-140 |
| GTIN | 7291075033069 |
| Razred artikla | 26D |

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

Napotek:

Za leva kompaktna vpenjalna držala uporabite leve plošče (tip HGPL ali HFPL).

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|------------------|
| OAH | 37 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 44 mm |
| Serija | HELI-GRIP |
| H | 25 mm |
| Širina zareze w | 4 mm |
| WF | 25,74 mm |
| Celotna dolžina L | 150 mm |
| Globina zareze t _{maks} | 25 mm |
| Oznaka proizvajalca | HFHL 25-100-4T25 |
| B | 25 mm |

Podatkovni list

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Vrsta uporabe | levo |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| možnost aksialnega zarezovanja | da |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |