



## HELIGRIP HFHR kompaktno vpenjalno držalo ojačano, desno, Območje Ø/ zarezovanje DAXN- DAXX: 140-240mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273768 140-240
GTIN	7291075033076
Razred artikla	26D

### Opis

#### Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

### Tehnični opis

H	25 mm
OAH	37 mm
Širina zareze w	4 mm
Globina zareze $t_{maks}$	25 mm
Dolžina glave $L_1$	44 mm
Celotna dolžina L	150 mm
WF	25,6 mm
Serija	HELI-GRIP
Oznaka proizvajalca	HFHR 25-140-4T25
B	25 mm
Vrsta uporabe	desno

z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje