



HELIGRIP HFHR kompaktno vpenjalno držalo ojačano, desno, Območje Ø/ zarezovanje DAXN- DAXX: 180-400mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273768 180-400
GTIN	7291075033748
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	150 mm
OAH	40 mm
Dolžina glave L ₁	51 mm
Serija	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Globina zareze t _{maks}	32 mm
H	25 mm
Širina zareze w	6 mm
HBH	3 mm
Oznaka proizvajalca	HFHR 25-180-6T32
B	25 mm

Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje