



Kompaktno vpenjalno držalo HELI-GRIP HFH ojačano, levo, Območje \emptyset / zarezovanje DAXN- DAXX: 40-48mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273769 40-48
GTIN	7291075032840
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

Napotek:

Za leva kompaktna vpenjalna držala uporabite leve plošče (tip HGPL ali HFPL).

Tehnični opis

WF	20,6 mm
Serijska	HELI-GRIP
H	20 mm
OAH	31 mm
Dolžina glave L_1	44 mm
Širina zareze w	4 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Globina zareze t_{maks}	25 mm
Oznaka proizvajalca	HFHL 20-40-4T25
B	20 mm

Podatkovni list

Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje