



## Kompaktno vpenjalno držalo HELI-GRIP HFH ojačano, levo, Območje $\emptyset$ / zarezovanje DAXN- DAXX: 130-180mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273769 130-180
GTIN	7291075033465
Razred artikla	26D

### Opis

#### Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

#### Napotek:

Za leva kompaktna vpenjalna držala uporabite leve plošče (tip HGPL ali HFPL).

### Tehnični opis

OAH	37 mm
WF	26 mm
Globina zareze $t_{maks}$	32 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Dolžina glave $L_1$	51 mm
H	25 mm
Širina zareze w	5 mm
Serija	HELI-GRIP
Oznaka proizvajalca	HFHL 25-130-5T32
B	25 mm

## Podatkovni list

Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje