



HELIGRIP HFHR kompaktno vpenjalno držalo ojačano, desno, Območje Ø/ zarezovanje DAXN- DAXX: 100-140mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273768 100-140
GTIN	7291075033052
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

Tehnični opis

OAH	37 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Globina zareze t_{maks}	25 mm
H	25 mm
Širina zareze w	4 mm
Serija	HELI-GRIP
Dolžina glave L_1	44 mm
WF	25,74 mm
Oznaka proizvajalca	HFHR 25-100-4T25
B	25 mm
Vrsta uporabe	desno

z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje