



## Kompaktno vpenjalno držalo HELI-GRIP HFH ojačano, levo, Območje $\emptyset$ / zarezovanje DAXN- DAXX: 400-3000mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273769 400-3000
GTIN	7291075033779
Razred artikla	26D

### Opis

#### Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

#### Napotek:

Za leva kompaktna vpenjalna držala uporabite leve plošče (tip HGPL ali HFPL).

### Tehnični opis

Širina zareze w	6 mm
HBH	3 mm
Globina zareze $t_{maks}$	32 mm
OAH	40 mm
H	25 mm
Serija	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Dolžina glave $L_1$	51 mm
Oznaka proizvajalca	HFHL 25-400-6T32

## Podatkovni list

B	25 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje