



Rezalni vložki PENTACUT 24N-J/34N-J, IC908, Širina zareza w/velikost plošče: 1,5/34mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273937 1,5/34
GTIN	7291075326505
Razred artikla	26K

Opis

Izvedba:

Pozitivni oblikovalnik odrezkov. Mehko rezanje. Nizka do srednja podajanja.

Uporaba:

Prva izbira za natančno vrezovanje. Možno zarezovanje. Primerno tudi za prekinjene reze.

Primerno za:

Vpenjalno držalo art. 273924–273925.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Radij rezila R	0,2 mm
Širina zareze w	1,5 mm
Toleranca širine zareze w	0,02 mm
Globina zareze t_{maks}	8,5 mm
Podajanje f	0,04 - 0,12 mm/v

Toleranca radija rezila R	0,02 mm
Velikost Ø ploščice d	34 mm
Serija	PENTACUT
Oznaka proizvajalca	PENTA 34N150J015 IC908
Število zamenljivih ploščic/rezil	5
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	J
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 180 m/min
Zvrst	IC908
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje