



Nož za notranje struženje MINCUT, desno, Ø držala / velikost ploščice: 16/15mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270420 16/15
GTIN	7291075262421
Razred artikla	26I

Opis

Izvedba:

- S čelne strani privita rezalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.
- Preprosta zamenjava rezalne ploščice.

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje v območju premera 8–17 mm.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 270422–270429.

Tehnični opis

Ø držala D_s	16 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Serija	MINCUT
Srednji premik L_3	12,5 mm
Velikost ploščice	15 mm
Dolžina glave L_2	19 mm
Širina funkcije f_1	2,7 mm
Radialna širina f_2	7,5 mm
Ø hlajenja d_s	8 mm

Radij R	10,3 mm
Oznaka proizvajalca	MIFHR 16C-15
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje