



Nož za notranje struženje MINCUT, desno, Ø držala / velikost ploščice: 20/15mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270420 20/15
GTIN	7291075262438
Razred artikla	26l

Opis

Izvedba:

- S čelne strani privita rezalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.
- Preprosta zamenjava rezalne ploščice.

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje v območju premera 8–17 mm.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 270422–270429.

Tehnični opis

Serija	MINCUT
Celotna dolžina L	100 mm
Velikost ploščice	15 mm
Srednji premik L ₃	12,5 mm
Ø držala D _s	20 mm
Dolžina glave L ₂	19 mm
Širina funkcije f ₁	4,7 mm
Radialna širina f ₂	9 mm
Ø hlajenja d ₅	8,5 mm

Radij R	11,3 mm
Oznaka proizvajalca	MIFHR 20C-15
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje