




## Nož za notranje struženje MINCUT, desno, Ø držala / velikost ploščice: 12/8mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270420 12/8
GTIN	7291075262391
Razred artikla	26I

### Opis

#### Izvedba:

- S čelne strani privita rezalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.
- Preprosta zamenjava rezalne ploščice.

#### Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje v območju premera 8–17 mm.

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 270422–270429.

### Tehnični opis

Ø držala $D_s$	12 mm
Serija	MINCUT
Celotna dolžina L	102,5 mm
Srednji premik $L_3$	7,4 mm
Velikost ploščice	8 mm
Dolžina glave $L_2$	12,5 mm
Radialna širina $f_2$	5,5 mm
Širina funkcije $f_1$	1,4 mm
Ø hlajenja $d_s$	5 mm
Radij R	3,8 mm

Oznaka proizvajalca	MIFHR 12C-8
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje