




Nož za notranje struženje MINCUT, desno, Ø držala / velikost ploščice: 10/8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270420 10/8
GTIN	7291075262384
Razred artikla	26I

Opis

Izvedba:

- S čelne strani privita rezalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.
- Preprosta zamenjava rezalne ploščice.

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje v območju premera 8–17 mm.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 270422–270429.

Tehnični opis

Ø držala D_s	10 mm
Srednji premik L_3	7,4 mm
Velikost ploščice	8 mm
Celotna dolžina L	102,5 mm
Serija	MINCUT
Dolžina glave L_2	12,5 mm
Radialna širina f_2	4,5 mm
Širina funkcije f_1	1,4 mm
Ø hlajenja d_5	5 mm
Radij R	3,8 mm

Oznaka proizvajalca	MIFHR 10C-8
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje