



Rezalni vložki MINCUT MIUR Polni radij, IC908, Širina zareza w/velikost plošče: 2/8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270425 2/8
GTIN	7291075294583
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

S polnim polmerom za notranje zarezovanje pod 45°.

Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja t_{maks}	1,36 mm
Minimalni $\varnothing D_{min}$	8,3 mm
Podajanje za zarezovalno struženje	0,01 - 0,03 mm/v
Podajanje za obračanje	0,03 - 0,1 mm/v
WF	3,6 mm
Globina reza a_p	0,03 - 0,5 mm
Radij rezila R	1 mm
Zvrst	IC908
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 140 mm/min
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica