



## Rezalni vložki MINCUT MIFR nevtralna, IC908, Širina zareza w/velikost plošče: 2,2/8mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270426 2,2/8
GTIN	7291075262537
Razred artikla	26J

### Opis

#### Izvedba:

Za notranje aksialno zarezovanje in zrezovalno struženje.

#### Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

### Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	5,5 mm
Velikost $\varnothing$ ploščice d	8 mm
WF	2,9 mm
Podajanje za plano struženje	0,02 - 0,06 mm/v
Podajanje za aksialno zarezovanje	0,02 - 0,1 mm/v
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 21 mm
Radij rezila R	0,2 mm
Zvrst	IC908
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 140 mm/min
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica