



## Rezalni vložki MINCUT MIUR Polni radij, IC908, Širina zareza w/velikost plošče: 1,5/8mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270425 1,5/8
GTIN	7291075294569
Razred artikla	26J

### Opis

#### Izvedba:

S polnim polmerom za notranje zarezovanje pod 45°.

#### Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

### Tehnični opis

Minimalni $\varnothing D_{\min}$	8,1 mm
maksimalna globina rezanja $t_{\max}$	1,2 mm
Podajanje za obračanje	0,03 - 0,1 mm/v
Podajanje za zarezovalno struženje	0,01 - 0,03 mm/v
WF	3,6 mm
Globina reza $a_p$	0,03 - 0,5 mm
Radij rezila R	0,75 mm
Zvrst	IC908
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 140 mm/min
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica