



## Rezalni vložki MINCUT MIGR nevtralna, IC908, Širina zareza w/velikost plošče: 1/8mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270422 1/8
GTIN	7291075287042
Razred artikla	26J

### Opis

#### Izvedba:

Za notranje zarezovanje pri nizki globini rezanja.

#### Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

### Tehnični opis

Velikost $\varnothing$ ploščice d	8 mm
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	1,4 mm
Minimalni $\varnothing D_{min}$	8,5 mm
Širina zareze w	1 mm
Podajanje za zarezovalno struženje	0,01 - 0,03 mm/v
WF	4 mm
Podajanje za obračanje	0,03 - 0,1 mm/v
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Radij rezila R	0,05 mm
Serijska	MINCUT

Globina reza $a_{p\ min}$	0,05
Globina reza $a_{p\ maks}$	0,5
Oznaka proizvajalca	MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Zvrst	IC908
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 140 mm/min
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica