



## Rezalni vložki MINCUT MIGR nevtralna, IC908, Širina zareza w/velikost plošče: 2/8mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270422 2/8
GTIN	7291075287073
Razred artikla	26J

### Opis

#### Izvedba:

Za notranje zarezovanje pri nizki globini rezanja.

#### Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

### Tehnični opis

Širina zareze w	2 mm
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	1,8 mm
Velikost $\varnothing$ ploščice d	8 mm
Minimalni $\varnothing$ $D_{min}$	8,9 mm
Podajanje za obračanje	0,03 - 0,1 mm/v
WF	4,4 mm
Podajanje za zarezovalno struženje	0,01 - 0,03 mm/v
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Radij rezila R	0,1 mm
Serijska	MINCUT

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	0,5
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,05
Oznaka proizvajalca	MIGR 8-2.00-0.10 IC908
Zvrst	IC908
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 140 mm/min
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica