



Rezalni vložki MINCUT MIFR nevtralna, IC908, Širina zareza w/velikost plošče: 2,5/10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270426 2,5/10
GTIN	7291075262544
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

Za notranje aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje.

Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

Tehnični opis

Velikost \varnothing ploščice d	10 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	9 mm
WF	3,1 mm
INSL	25,1 mm
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
Podajanje za plano struženje	0,02 - 0,06 mm/v
Podajanje za aksialno zarezovanje	0,02 - 0,1 mm/v
Radij rezila R	0,2 mm
Zvrst	IC908
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 140 mm/min
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica