



Rezalni vložki MINCUT MEFL Polni radij, IC908, Širina zareza w/velikost plošče: 1,6/8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270429 1,6/8
GTIN	7291075359541
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

Za zunanje aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje na zatiču.

Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

Tehnični opis

DAXN-DAXX	7 - 12,1 mm
Velikost \varnothing ploščice d	8 mm
WF	2,7 mm
Podajanje za aksialno zarezovanje	0,02 - 0,1 mm/v
Podajanje za plano struženje	0,02 - 0,06 mm/v
maksimalna globina rezanja t_{maks}	5,5 mm
INSL	17,4 mm
Radij rezila R	0,8 mm
Serijska	MINCUT
Oznaka proizvajalca	MEFL 8-1.60-0.80 IC908

Zvrst	IC908
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 180 mm/min
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica