



Rezalni vložki MINCUT MEFL nevtralna, IC908, Širina zareza w/velikost plošče: 2/8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270428 2/8
GTIN	7291075359534
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

Za zunanje aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje na zatiču.

Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

Tehnični opis

INSL	17,4 mm
Podajanje za zarezovalno struženje	3,1 mm/v
WF	3,1 mm
Podajanje za aksialno zarezovanje	0,02 - 0,1 mm/v
maksimalna globina rezanja t_{maks}	5,5 mm
Velikost \varnothing ploščice d	8 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Podajanje za plano struženje	0,02 - 0,06 mm/v
Radij rezila R	0,2 mm
Serija	MINCUT

Oznaka proizvajalca	MEFL 8-2.00-0.20 IC908
Zvrst	IC908
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 180 mm/min
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica