



Vpenjalno držalo THD DOVEIQGRIP, desno, Velikost vpenjala/širina zarezane w: 25/10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274140 25/10
GTIN	7291075316667
Razred artikla	26D

Opis

Izvedba:

Za zunanjo obdelavo z zarezovanjem.

Tehnični opis

OAL	170 mm
del. miza z nas. viš.	9,2 mm
CDX	20 mm
Velikost držala	25 mm
Širina zarezane w	10 mm
WF	20,4 mm
HBL	30 mm
Serijska	DOVEIQGRIP
HBH	8 mm
Oznaka proizvajalca	THDR 2525-10T20-IQ
Prevesna dolžina	20 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da

Podatkovni list

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje