



Vpenjalno držalo THD DOVEIQGRIP, desni, Velikost vpenjala/širina zareza w: 40/16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274140 40/16
GTIN	7291075316735
Razred artikla	26D

Opis

Izvedba:

Za zunanjo obdelavo z zarezovanjem.

Tehnični opis

CDX	50 mm
del. miza z nas. viš.	14,8 mm
Širina zareze w	16 mm
OAL	180 mm
WF	32,6 mm
Serijska	DOVEIQGRIP
Velikost držala	40 mm
Oznaka proizvajalca	THDR 4040-16T50-IQ
Prevesna dolžina	50 mm
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

