



Rezalni vložki MINCUT MEFL Polni radij, IC908, Širina zareza w/velikost plošče: 2,5/10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270429 2,5/10
GTIN	7291075424652
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

Za zunanje aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje na zatiču.

Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

Tehnični opis

WF	3,15 mm
Podajanje za aksialno zarezovanje	0,02 - 0,06 mm/v
maksimalna globina rezanja t_{maks}	9 mm
INSL	24,5 mm
Podajanje za plano struženje	0,02 - 0,05 mm/v
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
Velikost \varnothing ploščice d	10 mm
Radij rezila R	1,25 mm
Serija	MINCUT
Oznaka proizvajalca	MEFL 10-2.50-1.25 IC908

Zvrst	IC908
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 180 mm/min
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica