



Vpenjalno držalo THD DOVEIQGRIP, desno, Velikost vpenjala/širina zarezane w: 25/14mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 274140 25/14 |
| GTIN | 7291075316681 |
| Razred artikla | 26D |

Opis

Izvedba:

Za zunanjo obdelavo z zarezovanjem.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|--------------------|
| HBH | 8 mm |
| OAL | 170 mm |
| HBL | 30 mm |
| CDX | 20 mm |
| Širina zarezane w | 14 mm |
| Velikost držala | 25 mm |
| Serijska | DOVEIQGRIP |
| del. miza z nas. viš. | 13 mm |
| WF | 18,5 mm |
| Oznaka proizvajalca | THDR 2525-14T20-IQ |
| Prevesna dolžina | 20 mm |
| Vrsta uporabe | desno |
| z notranjim hlajenjem | da |

Podatkovni list

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje