

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ rezalni vložki, IC830, Širina zareze w: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274149 14
GTIN	7291075316575
Razred artikla	26H

**Opis****Izvedba:**

Lomilec odrezkov Y za splošno obdelavo z zarezovanjem. Pozitivni oblikovalnik odrezkov. Mehak rez.

**Uporaba:**

Za zunanje zarezovanje za velike količine odrezovanja.

**Tehnični opis**

RETOL	0,05 mm
fg	0,22 - 0,45 mm/v
INSL	161 mm
CWTOL	0,08 mm
Radij rezila R	1,5 mm
Širina zareze w	14 mm
Serijska	DOVEIQGRIP

Oznaka proizvajalca	TIGER 1415Y-IQ IC830
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	F
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 180 m/min
Zvrst	IC830
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje