

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ rezalni vložki, IC808, Širina zareze w: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274148 10
GTIN	7291075316476
Razred artikla	26H

**Opis****Izvedba:**

Lomilec odrezkov Y za splošno obdelavo z zarezovanjem. Pozitivni oblikovalnik odrezkov. Mehak rez.

**Uporaba:**

Za zunanje zarezovanje za velike količine odrezovanja.

**Tehnični opis**

fg	0,2 - 0,35 mm/v
Širina zareze w	10 mm
CWTOL	0,08 mm
RETOL	0,05 mm
INSL	13,3 mm
Radij rezila R	0,8 mm
Serijska	DOVEIQGRIP

Oznaka proizvajalca	TIGER 1008Y-IQ IC808
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	F
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 180 m/min
Zvrst	IC808
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje