

**TPCR 1003PDFR-P, IC28, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226499 ALU
GTIN	7291075313666
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	ALUMINIJ
Serijska	HELI3MILL
Podajanje f_z	0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TPCR 1003PDFR-P
Geometrija	PDFR-P
Oznaka proizvajalca	HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Zvrst	IC28

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	640 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	560 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	320 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		