

**TDKT 1505PDR, IC808, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226560 ST900
GTIN	7291075312713
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti uporabe za  $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$ .

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Serija	HELI3MILL
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f_z$	0,25 mm
Tip	ST900
ISO-oznaka obračalne ploščice	TDKT 1505PDR
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Geometrija	PDR

Oznaka proizvajalca	HM390 TDKT 1505PDR IC808
Zvrst	IC808
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	220 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		