

**TDKT 150504PDR, IC830, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226562 INOX
GTIN	7291075312645
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Podajanje f_z	0,2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Serija	HELI3MILL
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Geometrija	PDR
Oznaka proizvajalca	HM390 TDKT 150504PDR IC830
Zvrst	IC830

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	110 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		