


**XNMU 130608PNN-PL, IC845, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227739 ST900
GTIN	7291075311341
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Zelo robustna zasnova, posebna debelina plošče. Visoka procesna zanesljivost zaradi pozitivnega položaja namestitve v ležišču plošče. Odličen nadzor in odvajanje odrezkov.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za a_e max

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNMU 130608PNN-PL
Serijska	HELISLOT
Podajanje f_z	0,15 mm
Tip	ST900
Geometrija	PNN-PL

Oznaka proizvajalca	XNMU 130608PNN-PL IC845
Zvrst	IC845
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	140 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		