

**TPKT 100312PDR, IC830, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226597 UNI
GTIN	7291075313772
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Serijska	HELI3MILL
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Tip	UNI
ISO-oznaka obračalne ploščice	TPKT 100312PDR
Radij rezila	1,2 mm
Geometrija	PDR
Oznaka proizvajalca	HM390 TPKT 100312PDR IC830

Zvrst	IC830
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		