

**TPKT 100310PDR, IC808, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226518 ST900
GTIN	7291075313734
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Serija	HELI3MILL
Radij rezila	1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
ISO-oznaka obračalne ploščice	TPKT 100310PDR
Tip	ST900
Podajanje f_z	0,15 mm
Geometrija	PDR

Oznaka proizvajalca	HM390 TPKT 100310PDR IC808
Zvrst	IC808
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	220 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		