

Garant**Potopni rezkar 93°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 66/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211807 66/4
GTIN	4045197648419
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.

Uporaba:

Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Ø rezila D _c	66 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VCG. 2205
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Celotna dolžina L _{celotna}	55 mm
Število rezil Z	4
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	126 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	10 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	56,34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	130 mm
Kot rampe α_{maks}	3,05 stopinj
$\varnothing D_3$	60 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	93 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Potopni rezkarji

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800