



Svetilka v obliki pisala WORK PEN 200 R, Tip: WORK-PEN



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081566 WORK-PEN
GTIN	5708997351277
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Akumulatorska LED-svetilka v obliki pisala z 200 lumni, s funkcijo brezstopenjske zatemnitve in vgrajenimi magneti.

WORK PEN 200 R je **akumulatorska svetilka v obliki pisala**, ki je del posodobljene palete izdelkov FLASHLIGHT. Popolna delovna svetilka za profesionalne inšpekcijske naloge – vedno pri roki!

LED-svetilka zagotavlja izjemno **zmogljivo** osvetlitev tako iz glave svetilke (do 200 lumnov) kot tudi iz reflektorja na vrhu, za tako majhno svetilko sveti s presenetljivo močjo **150 lumnov**.

Stikalo z gumbom, nameščenim ob strani, omogoča enostavno upravljanje z eno roko.

Svetilka je opremljena tudi z brezstopenjsko funkcijo zatemnitve od **10 do 100 %**, zato je mogoče svetilnost prilagoditi posamezni delovni nalogi. Robustna aluminijasta konstrukcija ponuja **udoben ročaj, tanko** in kompaktna zasnova pa omogoča dostop do najbolj nedostopnih in ozkih mest.

WORK PEN 200 R ima vgrajene **magnete v sponki** in na dnu svetilke, ki omogočajo obešanje ali shranjevanje svetilke. To pomeni večjo prilagodljivost in preprosto namestitev svetilke, ko potrebujete obe roki prosti za delovno nalogo.

Svetilka se polni preprosto prek **kabla USB**, s čimer odpravite nadležno in zamudno zamenjavo baterij. **Indikator baterije** na sprednji strani prikazuje stanje napolnjenosti. Vključuje sponko za pritrditev na prsni žep.

Zasnova svetilke WORK PEN 200 R je edinstvena in zaščitena s patentom v EU.

WORK PEN 200 R je dobavljen brez omrežnega napajalnika in polnilnega kabla.

Funkcija:

IP30: obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing > 2,5$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Čas obratovanja	10 h
Vrsta IP-zaščite	IP 30
Kot svetlobnega snopa	105 stopinj
Svetlobni tok	20 - 200 lm
Sijalke	LED modul
Barvna temperatura	6000 K
Napetost akumulatorja	3,7 V
Število vključenih akumulatorjev	1
Kapaciteta akumulatorja	0,75 Ah
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta izdelka	Svetilke za pregledovanje