

**Nosilec rezila TANGFGRIP, nevtralna, Širina zareze w: 3,05mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273610 3,05 |
| GTIN | 7291075456585 |
| Razred artikla | 26D |

Opis**Izvedba:**

Brez notranjega hlajenja.

Izvedba:

CUTDIA (mm): 42

Primerno za:

Vpenjalna držala št. 273600–273605.

Primerno za:

LOGIPFGRIP

Pazi:

Montažni ključ art. 279955 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Širina zareze w | 3,05 mm |
| Serijska | TANGFGRIP |
| CUTDIA | 42 mm |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Izvedba držala | Držalo za zunanje struženje |
| za maksimalni Ø obdelovanca | 42 mm |
| Prevesna dolžina | 21 mm |
| Oznaka proizvajalca | TGAQ D42-3-2Z |
| OAL | 32 mm |
| Vrsta uporabe | nevtralna |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila |