

**Nosilec rezila TANGFGRIP, nevtralna, Širina zareze w: 3,05mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273611 3,05
GTIN	7291075404050
Razred artikla	26D

Opis**Izvedba:**

CUTDIA (mm): 52

Primerno za:

Vpenjalna držala št. 273600–273605.

Primerno za:

LOGIPFGRIP

Pazi:

Montažni ključ art. 279955 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

CUTDIA	52 mm
Širina zareze w	3,05 mm
Serijska	TANGFGRIP
možnost aksialnega zarezovanja	ne
za maksimalni Ø obdelovanca	52 mm

Izvedba držala	Držalo za zunanje struženje
Prevesna dolžina	26 mm
Oznaka proizvajalca	TGAQ D52-3-2Z-JHP
OAL	50 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nosilec rezila