

**Nosilec rezila TANGFGRIP, nevtralna, Širina zareze w: 3,05mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273614 3,05
GTIN	7291075404074
Razred artikla	26D

**Opis****Izvedba:**

CUTDIA (mm): 120

**Primerno za:**

Vpenjalna držala št. 273600–273605.

**Primerno za:**

LOGIPFGRIP

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279955 je treba naročiti posebej.

**Tehnični opis**

CUTDIA	120 mm
Širina zareze w	3,05 mm
Serijska	TANGFGRIP
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Izvedba držala	Držalo za zunanje struženje
za maksimalni Ø obdelovanca	120 mm

Prevesna dolžina	60 mm
Oznaka proizvajalca	TGAQ D120-3-4Z-JHP
OAL	90,5 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nosilec rezila