

Garant**SNHX 1102 nevtralna, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218571 UNI
GTIN	4045197656322
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**Orientacijske vrednosti za a_e maks.**Tehnični opis**

Tip	UNI
Širina posnetja	0,15 mm
Zvrst	HB7525
Debelina ploščice E	2,38 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNHX 1102
Rezalni material	HM
Debelina plošče	2,3 mm
za širino zareze a_p	4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje