

HEDI

Kabelski boben iz umetne mase, Tip: 40B



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081125 40B
GTIN	4003644002320
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni Hedi® so prepoznavni po kakovosti „Made in Germany“ in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali. PU-oklepni kabel Plus.

S samozapiralnimi pokrovi. Za **stalno** uporabo na prostem. Ustreza DGUV I 203-005 (prej BGI 600).

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Vrsta IP-zaščite: IP 44

odporno proti udarcem in brizgajoči vodi: Kategorija 2 (K2) po BGI

Nazivna priključna moč (razvit): 3500 (16 A) W

Razred kabla: H07BQ-F

Struktura kabla: 3G1,5

Material kabla: Oklepni kabel

Dolžina kabla: 40 m

Število letev z vtičnicami: 3

Tehnični opis

Struktura kabla	3G1,5
Omrežna napetost	250 V
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16 A) W
Razred kabla	H07BQ-F
Dolžina kabla	40 m
Material kabla	Oklepni kabel
Tip	40B
Vrsta IP-zaščite	IP 44
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Material ohišja	Umetna masa
Število letov z vtičnicami	3
Napajanje	Omrežno napajanje
Diagnostični sistem na voljo	da
Vrsta izdelka	Kabelski bobni