

SONO  SWISS®**Modularna ultrazvočna čistilna naprava MOD, Prostornina: 60l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082922 60
GTIN	2050001940162
Razred artikla	04E

**Opis****Izvedba:**

Kadi iz vlečenega ali varjenega plemenitega jekla. Regulacija temperature od 30 °C do 80 °C v korakih po 5 °C.

Modularne naprave z večfrekvenčno tehniko. Kadi iz plemenitega jekla Duplex je možno nadgraditi z izločevalnikom olja, filtriranjem s črpalko in dodatnim stranskim zvokom. Možnost razširitve z napravo za spiranje in/ali napravo za sušenje z vročim zrakom.

- **Ultrazvočni pretvorniki: Več ultrazvočnih nihajnih sistemov ustvarja v čistilni tekočini mikroskopsko majhne vakuumske mehurčke, ki zaradi nihanja tlaka implodirajo in s tem odstranijo delce umazanije s površine predmetov, ki jih je potrebno očistiti.**
- **Funkcija Boost: Druga stopnja čiščenja "Powerclean" za intenzivno čiščenje trdovratne umazanije oz. oksidacije.**
- **Funkcija Sweep: Za homogeno porazdelitev zvočnega polja.**
- **Funkciji Degas in Autodegas: Ti funkciji odzračita na novo nalito čistilno tekočino, ki je nasičena z zrakom.**

**Funkcija:**

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z  $\varnothing < 12$  mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

**Uporaba:**

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna koncentrirana čistila glede na umazanijo in učinkovino (od art. 082930 naprej). Čistilna tekočina mora v celoti oblit element, ki ga je potrebno očistiti.

**Obseg dobave:**

Ultrazvočna čistilna naprava s pokrovom, brez košare (art. 082926).

**Napotek:**

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Mono ultrazvočne čistilne naprave z zvarjeno kadjo iz dupleksa in nerjavnega jekla, za posebej težavne primere čiščenja, npr. pri onesnaženju s sredstvi za brušenje in poliranje po ponudbi.

Košaro najdete pod art. 082926 v spletni trgovini.

Dolžina naprave: 725 mm

Širina naprave: 562 mm

Višina naprave: 850 mm

Dolžina košare: 460 mm

Širina košare: 275 mm

Višina čistilne kadi: 240 mm

**Tehnični opis**

Višina čistilne kadi	240 mm
Možnost dograditve modula za spiranje	da
Možnost dograditve izločevalnika olja	da
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	3200 W
Zmogljivost segrevanja	1700 W
Širina naprave	562 mm
Dolžina naprave	725 mm
Možnost dograditve filtrirne črpalke	da
Možnost dograditve modula za sušenje	da
Prostornina čistilne kadi	60 l
Velikost iztočnega priključka	1 col
Dolžina čistilne kadi	510 mm
Višina naprave	850 mm
Masa	60 kg
Širina čistilne kadi	350 mm
Širina košare	275 mm
Poraba moči	2510 W
Nazivna napetost	230 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina košare	460 mm

Nazivna vsebina	50 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

## Pribor

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T6 Količina polnjenja l/kg 2,5	082936 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T6 Količina polnjenja l/kg 10	082936 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T4 Količina polnjenja l/kg 10	082934 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T3 Količina polnjenja l/kg 0,85	082933 0,85
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T8 Količina polnjenja l/kg 2,5	082938 2,5
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T1	082930 T1
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T9 Količina polnjenja l/kg 10	082939 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T3 Količina polnjenja l/kg 25	082933 25
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T2	082930 T2
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T9 Količina polnjenja l/kg 2,5	082939 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T5 Količina polnjenja l/kg 10	082935 10
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg 2,5	082930 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T7 Količina polnjenja l/kg 2,5	082937 2,5
Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg AK	082931 AK
	082926 60

Nadomestna košara, nerjaveče jeklo Velikost primerna za art. 082922/082923/082924 60

Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg 25	082931 25
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T2 Količina polnjenja l/kg 2,5	082932 2,5
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T5	082930 T5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T7 Količina polnjenja l/kg 10	082937 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T2 Količina polnjenja l/kg 10	082932 10
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg 10	082930 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T5 Količina polnjenja l/kg 2,5	082935 2,5
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T6	082930 T6
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T8 Količina polnjenja l/kg 10	082938 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T4 Količina polnjenja l/kg 2,5	082934 2,5
Pokrov Velikost primerna za art. 082922 / 082923 / 082924 60	082927 60
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T4	082930 T4
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T3	082930 T3
Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg 1	082931 1