

**Garant**

**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, z izvrtino, Ø D/  
število rezil Z: 40/10mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215620 40/10
GTIN	4045197410030
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s posebno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.**

**Uporaba:**

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,45** s stebлом art. **674252 vel. 6IP**. Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

**Tehnični opis**

Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 0602..

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	35 mm
$\varnothing$ rezila $D_C$	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Število rezil Z	10
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,31 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	0,8 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	36,85 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	78 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	38 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,45 Nm	211750 0,45
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219827