

**Tračna folija 150×2500 mm, nerjavno jeklo, Debelina: 0,18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	478720 0,18
GTIN	4067263105411
Razred artikla	42H

**Opis****Izvedba:**

Ta precizni šablonski trak je shranjen v škatlah iz umetne mase za lažje odvijanje. Posamezne škatle se lahko sestavijo v en blok za prihranek prostora in ščitijo material pred umazanijo.

**Nerjavni** – proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo, št. materiala 1.4310 oziroma 1.4301, hladno valjano, vzmetno trdo, svetla površina.

**Uporaba:**

**Nastavljanje** orodij; **justiranje** aparatov; **izravnavanje** toleranc; **podlaganje** priprav; **izravnavanje** strojev; **nastavljanje** kalupov; **nastavljanje** zračnosti ležajev; **prilaganje** agregatov; **naknadno nastavljanje** nožev; **izravnavanje** obdelovancev itd.

**Tehnični opis**

Točnost	±5 µm
Material	proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo
Debelina	0,18 mm
Dolžina folije	2500 mm
Širina folije	150 mm
Značilnost blagovnega imena	nerjavno jeklo

Vrsta izdelka

Tračne folije