



## Naglavna LED-svetilka z akumulatorjem, Tip: HF8R-WORK



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081391 HF8R-WORK
GTIN	4058205031967
Razred artikla	04B

### Opis

#### Izvedba:

Zmogljiva industrijska naglavna LED-svetilka za profesionalno uporabo.

- **Vrtljiva glava in brezstopenjsko fokusiranje.**
- **Intuitivno upravljanje in brezstopenjska zatemnitev.**
- **Zamenljiv, pralen naglavni trak.**
- **Sistem Ledlenser Connecting System z enotnim vmesnikom omogoča preprosto uporabo z obsežnim naborom dodatne opreme.**

#### Funkcija:

IP68: Obstajajo zaščita proti trajni potopitvi v vodo (vodotesnost), zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

### Tehnični opis

Napetost akumulatorja	3,7 V
Kapaciteta akumulatorja	3,7 Ah
Svetlobni tok, stopnja 2	20 lm
Dolžina osvetlitve	210 m
Število vključenih akumulatorjev	1
Čas obratovanja	3 - 10 h

Advanced Focus System (AFS)	da
Čas delovanja v 2. stopnji	90 h
Masa	198 g
Zatemnilna osvetlitev	da
Barva ohišja	črna
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Omrežno napajanje
Oznaka proizvajalca	HF8R WORK
možnost ponovnega polnjenja	da
Vrsta IP-zaščite	IP 68
Svetlobni tok	300 - 900 lm
Svetlobni tok Boost	1600 lm
Vrsta izdelka	Naglavne svetilke